

**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend,
PSC 80, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 16/64mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	265065 16/64
GTIN	4069515026970
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Schaftausführung Ø 50 mm und Ø 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Montageschrauben-Set	269026 1
Schaft-Ø	16 mm
Auskräglänge A-Maß	94 mm
Nutzlänge L ₁	64 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 80
Schwingung	gedämpft

Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft