



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: GCL12V



Bestelldaten

Bestellnummer	468488 GCL12V
GTIN	4053423303360
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.

Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth®-Schnittstelle für einen ferngesteuerten Einsatz zum präzisen Arbeiten ohne das Gerät zu berühren. Kann mit Akku (Lieferumfang) oder Batterien betrieben werden. Großer Arbeitsbereich von bis zu 50 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

12 V Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Multifunktionshalter, Laserzieltafel, Schutztasche und Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
--------------	------------------------

Datenblatt

Akkuart	Lithium-Ion
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Reichweite	25 m
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
Stativgewinde	1/4 Zoll
IP-Schutzart	IP 65
Reichweite mit Empfänger	50 m
Herstellerbezeichnung	GCL12V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Länge	152 mm
Laserklasse	2
Serie	GCL
Verpackung	Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus	1
Breite	68 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	073851 B12
Farbe des Lasers	grün
Nivellierbereich	±4 Grad
Höhe	116 mm
Gewicht	590 g
Produktart	Kreuzlinienlaser