

**Garant****HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links,  
Auskräglänge / Plattengröße: 60/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	E04G SCLDR/LS4
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	4,57 mm
Mittenversatz $L_3$	2,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	90 mm
Spannhöhe $L_2$	3,58 mm
Einstellwinkel $\kappa$	97 Grad
Schaft- $\varnothing$ $D_s$	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---