

Garant
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links,
Auskräglänge / Plattengröße: 65/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5,94 mm
ISO-Code Halter	E05H SCLDR/LS4
Mittenversatz L_3	3 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	4,6 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
