

**Garant****HM-Bohrstange E.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 100/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	GCCT 06020.
Mittenversatz $L_3$	9,15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 11
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	15,52 mm
ISO-Code Halter	E12M SGLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe $L_2$	11,33 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Wendeplattenschrauben-Set Typ 11

269028 11

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200