

Garant
**HM-Bohrstange E.. STLDR 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 75/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 12
passende Wendeschneidplatte	TDAT 07010.
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	3,71 mm
ISO-Code Halter	E06J STLDR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	7,06 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L ₂	5,54 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 12	269028 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
