

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links,  
Auskräglänge / Plattengröße: 75/S4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	E06J SCLDR/LS4
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mittenversatz L <sub>3</sub>	3,5 mm
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	6,91 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	5,54 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200

---