



Drehmomentschlüssel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 200N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	656220 200
GTIN	4013288219787
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem 2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die leichte Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes wird durch ein hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewährleistet. Deutlich hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Für Rechtsanzug.

Maßeinheit: Nm, lbfft.

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert **nur bei Rechtsanzug: ± 3 %**.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Technische Beschreibung

Datenblatt

Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Gesamtlänge L	487 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [I ₃]	435 mm
Gewicht	1264 g
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [I ₁]	409,5 mm
maximales Drehmoment	200 Nm
Feedback	akustisches Signal
Drehmomentbereich	40 - 200 Nm
Kalibrierung	O1
Messtechnik	mechanisch
Anschlussform	für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messgenauigkeit Drehmoment	±3 %
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 Nm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug	14×18 mm
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Anzeige	analog
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [I ₂]	25,5 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Knickfunktion	nein
Slipperfunktion	nein

QuickRelease/ Schnellwechselfunktion	nein
Schleppzeiger	nein
Produktart	Drehmomentschlüssel

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/656220-200>