

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 160 mm,
Ø d / Ø D1: 32/14mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302410 32/14
GTIN	4045197435897
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **kurz**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	32 mm
Ø D ₂	27 mm
Bohrungs-Ø D ₁	14 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnamensattribut	L = 160 mm
Produktart	Verlängerung