

AEG

Schlagschrauber Akku-Schlagschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**

Sub-Compact-Bohrschrauber, für ultimative Benutzerproduktivität und Ergonomie. Geeignet für den Einsatz in engen Räumen.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073841 – Nr. 073848.

Technische Beschreibung

Akkukapazität	2 Ah
Gewicht	1,4 kg
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s ²

Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
maximales Drehmoment weich	32 Nm
Verpackung	Transportkoffer
Herstellerbezeichnung	BSB 18SBL2-202C
typische Verwendung	Heavy Duty
Akkuspannung	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Motorbauweise	Bürstenlos
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1750 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximales Drehmoment hart	65 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Produktart	Schlagbohrschrauber