

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm,
Ø d / Ø D1: 25/16mm**

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302416 25/16 |
| GTIN | 4045197436139 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **lang**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------------|
| Schaft-Ø d | 25 mm |
| Bohrungs-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 22 mm |
| Gesamtlänge L | 300 mm |
| Produktnamensattribut | L = 300 mm |
| Produktart | Verlängerung |