

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302440 25
GTIN	4250122600411
Artikelklasse	36E

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	207 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	25
Spann-Ø D ₁	25 mm
Gewinde M	M24
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	65 mm
Aufnahme	SK 50
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 25 mm	309900 25