



## LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 2ELED



### Bestelldaten

Bestellnummer	081522 2ELED
GTIN	32705133417
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Explosionengeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltenden ATEX Richtlinien.

**Spezial-Taschenlampen** mit **stoßfestem** und **wasserdichtem** ABS-Gehäuse.

**Leuchtstarke** LED-Stiftlampe der neuesten Generation mit Taschenclip und Heckschalter.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 67

ATEX-Zone: Zone 1

ATEX-Zone: Zone 21

Lichtstrom: 35 lm

Leuchtdauer: 3 h

Anzahl enthaltener Batterien: 2

Batterietyp: Micro, AAA

### Technische Beschreibung

Lichtstrom	40 lm
ATEX-Zone	Zone 1
ATEX-Zone	Zone 21
Batterietyp	Micro, AAA
Anzahl enthaltener Batterien	2
Farbe Gehäuse	gelb

Leuchtdauer	3 h
Kopf-Ø	22 mm
Gewicht	55 g
IP-Schutzart	IP 67
Gesamtlänge	132 mm
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081558 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien-Set Internationale Baugröße LR3	081557 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Fiberoptikaufsatz zur punktgenauen Ausleuchtung Typ 2ELED	081528 2ELED
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3