

TAJIMA

Cuttermesser aus Edelstahl mit 3 Abbrechklingen 30°, Klingenbreite: 9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	844905 9
GTIN	4975364018977
Artikelklasse	83M

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.

Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 844916 Gr. 10) 7-stufig, **9 mm breit, 30°**. Schlanker Edelstahl-Cutter für sehr feine und saubere Schnitte.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10– Nr. 844918 Gr. 10.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	73 mm
Anzahl Abbrechstufen	7
Messerlänge ohne Klinge	120 mm
Klingenbreite	9 mm
Klingenstärke	0,4 mm
Produktart	Universal-Messer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/844905-9>