



Datenlogger, Typ: 174T



Bestelldaten

Bestellnummer	474202 174T
GTIN	4029547027765
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). Zeitsparende und intuitive Datenauslesung über USB-C. Professionelle Software mit Excel-Exportfunktion zur Programmierung des Loggers und zur Datenanalyse sowie Protokollierung im PDF-Format.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032, USB-C 2.0 Datenübertragungskabel und Kalibrierprotokoll.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	I9
Breite	38 mm

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Höhe	18,5 mm
Messbereich Temperatur	-30 - 70 °C
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Länge	60 mm
Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
IP-Schutzart	IP 65
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Gerätespeicher	16000 Messwerte
Produktart	Datenlogger

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/474202-174T>