

Garant**Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	845020 18
GTIN	4069515027809
Artikelklasse	81B

Beschreibung**Ausführung:**

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.

Balliger und zugleich schlanker **2-Komponenten-Griff** für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger **Haptoprene**-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit **3** Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 Gr. 10) 8-stufig, **18 mm breit**.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10 und 845023 Gr.50.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	18 mm
Messerlänge ohne Klinge	160 mm
Klingenstärke	0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen	8
Produktart	Cuttermesser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/845020-18>

