

Garant

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302416 32/12
GTIN	4045197436153
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **lang**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	24 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12 mm
Schaft-Ø d	32 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Produktnameattribut	L = 300 mm
Produktart	Verlängerung