



Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	845051 18
GTIN	4003773087533
Artikelklasse	86E

Beschreibung

Ausführung:

Verlässlicher Begleiter mit einzigartiger Klingenstabilisierung. Innovative und variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene. Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse. Leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss. Befestigungsöse für Werkzeugsicherung. Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 18 mm breit.

Vorteil:

- **Flache und ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene. Kein versehentliches Betätigen der Schieber.**
- **Einzigartige Klingenstabilisierung. Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck ausüben. Kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge.**

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Anzahl Klingen	3
Klingenstärke	0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen	8
Messerlänge ohne Klinge	165 mm
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	18 mm
Werkstoff Griff	Magnesium

Produktart

Cuttermesser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/845051-18>