

**Weißes Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 100m****Bestelldaten**

Bestellnummer	464500 100
GTIN	4007368004035
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Weißes Stahlbandmaß. Gehärtetes Band, Phosphatschicht als Korrosionsschutz, mit verschleißfester Kunsthartzbeschichtung. Hohe Ablesbarkeit. Mit durchgehender mm-Teilung. Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 / Gr. 100 in V-Rahmen.

Hinweis:

Weitere Ausführungen in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Bandfarbe	weiß
Bandlänge	100 m
ganze Länge	430 mm
Rahmen Breite	200 mm
Norm	EG II
Kapsel Höhe	42 mm

Datenblatt

Typ Maßanfang	A
Bandbreite	13 mm
Produktart	Bandmaß

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/464500-100>