

**Garant**
**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302414 32/14
GTIN	4045197436245
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

**Ohne** Längeneinstellschraube, **kurz** und **mit Kühlkanalbohrungen** (nicht verschließbar).

**Verwendung:**

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min<sup>-1</sup>.

Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Schaft-Ø d	32 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnameattribut	L = 160 mm
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Produktart	Verlängerung

