



## OZ-Spannzangenfutter, SK 40, Spannbereich: 2-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Artikelklasse	36E

### Beschreibung

**Ausführung:**

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

**Sonderzubehör:**

OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 – 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	2 - 25 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	2 - 25
Gewinde M	M16
Auskräglänge A-Maß	66 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	58/62
Gesamtlänge L	159 mm
Außen-Ø D	60 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	2-25 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	DIN 2080

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309550 12
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309550 18
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 23 mm	309550 23
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309550 11
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309550 15
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309550 13
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309550 6
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309550 8
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309550 14
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309550 7
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
OZ-Spannmutter Spannfutter-Spannbereich 2-25 mm	309670 2-25
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309550 19
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309550 25
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309550 9
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309550 20
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309550 17