

**Flächenspannfutter, SK 40, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302420 20
GTIN	4250122600299
Artikelklasse	36E

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	156 mm
Auskraglänge A-Maß	63 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Spann-Ø D ₁	20 mm
Gewinde M	M16
Außen-Ø D	52 mm
Aufnahme	SK 40
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm	309900 20