

Garant**Master Mute Wechselschneidkopf links, für CN.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

Bestellnummer	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

Schraube für Spannpratze	259021 8
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
Serie	Master Mute
Mittenversatz L ₃	27 mm
Gesamtlänge L	33 mm
Spannpratze	259038 21
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	269005 22

Datenblatt

Schraube für Unterlegplatte	269013 9
Schaft-Ø D _s	40 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265101-40/12>