

**Master Mute Wechselschneidkopf links, für DN.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

Bestellnummer	265109 40/15
GTIN	4069515031806
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 21
Plattengröße	15 mm
Spannpratze	259038 21
Schraube für Spannpratze	259021 8
Mittenversatz L ₃	27 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schraube für Unterlegplatte	269013 9
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm

Datenblatt

Gesamtlänge L	33 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265109-40/15>