

Garant**Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für DN.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265114 32/11 |
| GTIN | 4069515031820 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. |
| Kniehebel | 259015 21 |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 40 mm |
| Serie | Master Mute |
| Mittenversatz L ₃ | 22 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Gesamtlänge L | 26 mm |
| Kniehebelschraube | 259018 19 |
| Unterlegplatte | 269005 20 |

Datenblatt

| | |
|-------------------------|-------------|
| Schaft-Ø D _s | 32 mm |
| Anzahl Kühlkanäle | 3 |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Schneidkopf |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265114-32/11>