

**Master Mute Wechselschneidkopf links, für DN.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265115 25/11  |
| GTIN          | 4069515031844 |
| Artikelklasse | 29E           |

**Beschreibung****Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

**Technische Beschreibung**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Plattengröße                      | 11 mm       |
| Serie                             | Master Mute |
| Kniehebelschraube                 | 259018 20   |
| Gesamtlänge L                     | 23 mm       |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 34 mm       |
| passende Wendeschneidplatte       | DN.. 1104.. |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 19 mm       |
| Kniehebel                         | 259015 20   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>           | 25 mm       |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Anzahl Kühlkanäle | 3           |
| Einsatzart        | links       |
| Innenkühlung      | ja          |
| Produktart        | Schneidkopf |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265115-25/11>