

**Master Mute Wechselschneidkopf links, für TN.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

Bestellnummer	265121 32/16
GTIN	4069515031998
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	27 mm
Kniehebelschraube	259018 19
Kniehebel	259015 20
Mittenversatz L_3	22 mm
Unterlegplatte	269005 15
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..

Datenblatt

Schaft-Ø D _s	32 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265121-32/16>