



Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: D0302



Bestelldaten

Bestellnummer	546906 D0302
GTIN	4069515032117
Artikelklasse	51D

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	3 mm
Schaft-Ø	3 mm
Formbeschreibung	Kugel
Serie	Master Uni
Kopflänge	2 mm
Gesamtlänge	40 mm
Schneidstoff	HM
Langschaft	nein
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Datenblatt

Alu Mg	bedingt geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
Uni	geeignet