

**Garant**

## Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AS0613



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 546906 AS0613 |
| GTIN          | 4069515032063 |
| Artikelklasse | 51D           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

#### Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

### Technische Beschreibung

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Kopflänge        | 13 mm                        |
| Kopf-Ø           | 6 mm                         |
| Gesamtlänge      | 43 mm                        |
| Schaft-Ø         | 3 mm                         |
| Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
| Serie            | Master Uni                   |
| Schneidstoff     | HM                           |
| Langschaft       | nein                         |
| Produktart       | Frässtift                    |

### Anwenderdaten

| Eignung | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|---------|----------------|----------|
|---------|----------------|----------|

## Datenblatt

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Alu Mg                         | bedingt geeignet |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |
| INOX                           | geeignet         |
| Ti                             | geeignet         |
| GG(G)                          | geeignet         |
| Uni                            | geeignet         |