



Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: D0605



Bestelldaten

Bestellnummer	546906 D0605
GTIN	4069515032131
Artikelklasse	51D

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	35 mm
Kopflänge	5 mm
Kopf-Ø	6 mm
Schaft-Ø	3 mm
Serie	Master Uni
Formbeschreibung	Kugel
Schneidstoff	HM
Langschaft	nein
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Datenblatt

Alu Mg	bedingt geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
Uni	geeignet