



### Schutzhelm uvex pronamic B-WR, Farbe: WHITE



#### Bestelldaten

Bestellnummer	097706 WHITE
GTIN	4031101960074
Artikelklasse	04U

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Pronamic steht für optimalen Schutz (**protection**) und Dynamik (**dynamic**): Leichte Helmschale aus HDPE (High Density Polyethylene) mit **drei variabel einstellbaren Ventilationsöffnungen** für maximale Belüftung. Die optimierte Kopfbandgeometrie und die große Nackenauflage sorgen für eine äußerst komfortable Passform. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapselfen und Helmlampen. **Kältebeständig bis –30 °C** und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

- **6-Punkt Gurtband**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **Kunstleder Schweißband**
- **Gerade Form**
- **Mit Drehverschluss und großer Nackenauflage**

##### Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage

##### Norm:

DIN EN 397

#### Technische Beschreibung

Serie	uvex pronamic
-------	---------------

## Datenblatt

Farbe	weiß
Größe	51 - 65 cm
Gewicht	406 g
Weitenregulierung	Drehverschluss
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Material Helmschale	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktart	Schutzhelm