



OZ-Spannzangenfutter, SK 50, Spannbereich: 4-32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

Sonderzubehör:

OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 – 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Technische Beschreibung

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68/75
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	4 - 32
Spannbereich	4 - 32 mm
Auskräglänge A-Maß	73 mm
Gewinde M	M24
Gesamtlänge L	200 mm
Außen-Ø D	72 mm
Spann-Ø D ₁	4-32 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	DIN 2080

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309560 25
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309560 16
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 22 mm	309560 22
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309560 20
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
OZ-Spannmutter Spannfutter-Spannbereich 4-32 mm	309670 4-32
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309560 14
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309560 10

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309560 18
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309560 12
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 32 mm	309560 32
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 30 mm	309560 30
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 28 mm	309560 28
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50