

Garant**Master Mute Wechselschneidkopf links, für DC.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

Bestellnummer	265207 32/11
GTIN	4069515035323
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	26 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 8
Mittenversatz L ₃	22 mm
Wendeplattenschraube	269028 50
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Plattengröße	11 mm
Unterlegplatte	269005 18
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

Datenblatt

Schaft-Ø D _s	32 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265207-32/11>