

Garant**Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für DC.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

Bestellnummer	265214 40/11
GTIN	4069515035484
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	27 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 8
Gesamtlänge L	15 mm
Unterlegplatte	269005 18
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	50 mm
Wendeplattenschraube	269028 50

Datenblatt

Schaft-Ø D _s	40 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265214-40/11>