

**Garant****Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für VC.. Wendeschneidplatten****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265226 40/16  |
| GTIN          | 4069515035781 |
| Artikelklasse | 29E           |

**Beschreibung****Passend für:**

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060 – 265076.

**Technische Beschreibung**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Gesamtlänge L                     | 28 mm       |
| Serie                             | Master Mute |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 50 mm       |
| Unterlegplatte                    | 269005 24   |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 27 mm       |
| Schraube für Unterlegplatte       | 269013 8    |
| Wendeplattenschraube              | 269028 50   |
| passende Wendeschneidplatte       | VC.. 1604.. |
| Plattengröße                      | 16 mm       |

## Datenblatt

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 40 mm       |
| Anzahl Kühlkanäle       | 3           |
| Einsatzart              | rechts      |
| Innenkühlung            | ja          |
| Produktart              | Schneidkopf |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265226-40/16>