

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallverstärkter Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Auskraglänge L_1	132 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L_3	7 mm
ISO-Code Halter	A12X SVJCR/L07
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 53
Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	189 mm
Norm	Werksnorm
Anschlussgewinde	G1/8
Einsatzart	links

Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265039-12/07>