

Mahr

Digitale Messuhr mit Touch-Bedienung und i-wi Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige durch eindeutige, farbige LEDs und Displaysymbole zur Messwertklassierung. Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, Anzeige 280° drehbar. Mit bidirektionalem Datenausgang und integriertem Funksystem i-wi zur einfachen und kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET (3 Werte), Toleranz- und Warngrenzen (3 Toleranzen), farbige LED-Anzeige je nach Modus: Gut / Ausschuss / Nacharbeit / Warngrenzen, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (allgemeine Tastensperre im Menü), DATA (Datenübertragung) / HOLD (aktuellen Messwert einfrieren). IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,00001 Zoll
Messkraft	0,65 – 0,90 N
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,0018 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Gehäuse-Ø	58,4 mm
IP-Schutzart	IP 42
Ablesung umschaltbar	0,0001 mm
Messbereich	0 - 12,5 mm
Kalibrierung	C1
Dicke des Gehäuses	35,8 mm
Öse an Messuhrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ziffernhöhe	11 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434660-12,5>

