

Mahr

Digitale Messuhr IP64 mit Touchbedienung Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434317 12,5
GTIN	4059192066475
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige).

Gehärtete Glasfront mit **verschleißfreien Touch-Bedienfeldern**, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich. IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Datenblatt

IP-Schutzart	IP 64
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
Gehäuse-Ø	58,4 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messkraft	0,65–0,90 N
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Dicke des Gehäuses	35,8 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	C1
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Öse an Messuhrrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr