

Mahr

Digitale Messuhr mit Touchbedienung Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige).

Gehärtete Glasfront mit **verschleißfreien Touch-Bedienfeldern**, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü).

Datenübertragung möglich. IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Dicke des Gehäuses	35,8 mm
Gehäuse-Ø	58,4 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Messbereich	12,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Messkraft	0,65–0,90 N
IP-Schutzart	IP 42
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	C1
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Öse an Messuhrrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr