

Mahr

Digitale Messuhr mit Touch-Bedienung und i-wi Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 25mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 434661 25 |
| GTIN | 4059192066727 |
| Artikelklasse | 43A |

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige durch eindeutige, farbige LEDs und Displaysymbole zur Messwertklassierung. Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, Anzeige 280° drehbar.

Mit bidirektionalem Datenausgang und integriertem Funksystem i-wi zur einfachen und kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Dynamische Messfunktionen (MAX / MIN/ MAX-MIN):

- Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.
- Zusätzliche Skalen-Anzeige, wahlweise Strichzeiger- oder dynamischer Balken.

Funktion:

PRESET (3 Werte), Toleranz- und Warngrenzen (3 Toleranzen), farbige LED-Anzeige je nach Modus: Gut / Ausschuss / Nacharbeit / Warngrenzen, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (allgemeine Tastensperre im Menü), DATA (Datenübertragung) / HOLD (aktuellen Messwert einfrieren). IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit Ø > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Datenblatt

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------------|
| Messbereich | 0 - 25 mm |
| IP-Schutzart | IP 42 |
| Einspannschaft-Ø h6 | 8 mm |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Gehäuse-Ø | 58,4 mm |
| Ablesung umschaltbar | 0,0001 mm |
| Kalibrierung | C1 |
| Messkraft | 0,65 – 1,15 N |
| Ablesung umschaltbar | 0,00001 Zoll |
| Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,0024 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2450 |
| Dicke des Gehäuses | 35,8 mm |
| Öse an Messuhrrückwand | nein |
| Norm | Werksnorm |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Ziffernhöhe | 11 mm |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System |
| Preset-Funktion | ja |
| Messtechnik | digital |
| Produktart | Messuhr |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434661-25>
