

Mahr

Digitale Messuhr mit Touchbedienung Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Skalen-Anzeige mit Toleranzgrenzen.

Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.

Dynamische Messfunktionen (MAX / MIN / MIN-MAX): Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü).

Datenübertragung möglich. IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,65–0,90 N
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
IP-Schutzart	IP 42
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
Dicke des Gehäuses	35,8 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	58,4 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Öse an Messuhrrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434304-12,5>