

Garant

Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 80/90mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628405 80/90
GTIN	4069515037075
Artikelklasse	61C

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und phosphatiert.

Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

Hinweis:

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend.

Technische Beschreibung

ganze Länge	280 mm
Produktart	Hakenschlüssel