

**Garant**

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube, L = 160 mm,  
Ø d / Ø D1: 32/16mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302412 32/16  |
| GTIN          | 4045197436047 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

**Mit** Längeneinstellschraube, **kurz**.

**Verwendung:**

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Ø D <sub>2</sub>          | 27 mm        |
| Schaft-Ø d                | 32 mm        |
| Bohrungs-Ø D <sub>1</sub> | 16 mm        |
| Gesamtlänge L             | 160 mm       |
| Produktnamensattribut     | L = 160 mm   |
| Produktart                | Verlängerung |