

**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, Schaft-Ø / Gesamtlänge L: 16/204****Bestelldaten**

Bestellnummer	265076 16/204
GTIN	4069515037334
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen! $D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-Ø} + H + \text{Mittenversatz}$
 L_3 Schneidkopf. Nutzlänge = Gesamtlänge L abzüglich Spannlänge (empfohlen = $3 \times D$). Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Montageschrauben-Set	269026 1
Gesamtlänge L	204 mm
nicht spannbarer Bereich S	85 mm
Schaft-Ø	16 mm
empfohlene Spannlänge	48 mm
Ausführung	HM-verstärkt
Anzahl Kühlkanäle	3
Anschlussgewinde	G1/8
Serie	Master Mute
Schwingung	gedämpft

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265076-16/204>