



ER-Spannzangenfutter, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 32



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302465 32 |
| GTIN | 4250122600107 |
| Artikelklasse | 36E |

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-/ESX-Spannzangen nach ISO 15488-B.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308981 – 309040, ER-Sätze Nr. 309024 – 309320, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 – 309740.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 50 mm |
| für ER-Spannzangen | 32 |
| Gewinde M | M16 |
| Spannbereich | 2 - 20 mm |
| Ersatz-ER-Spannmutter | 32 |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Aufnahme | SK 40 |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Produktart | Spannzangenfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 309002 8 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 17 mm | 309002 17 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 308986 16 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 309000 4 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 309000 3 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308981 3 |
| ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mm | 309024 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308981 9 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308981 6 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm | 308981 20 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308986 10 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308986 4 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 19 mm | 309002 19 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 309002 12 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 309002 7 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 309000 16 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm | 308986 11 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm | 308981 18 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm | 309002 11 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 309000 12 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 309002 6 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm | 309000 18 |

| | |
|--|-----------|
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308981 10 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 309002 3 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 308981 12 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm | 309000 11 |
| ER-Spannzangen-Satz 8-teilig, 4–16, 20 mmmit Abdichtung | 309026 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm | 309000 17 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 309000 10 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 19 mm | 308986 19 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308986 3 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm | 308981 19 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 18 mm | 309002 18 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm | 309000 15 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm | 309000 20 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 309002 10 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 309000 6 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308981 4 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm | 308981 11 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm | 309000 13 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 308986 12 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm | 308986 15 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308986 8 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308986 9 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 309002 16 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 13 mm | 309002 13 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308986 7 |

| | |
|--|-----------|
| ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 32 | 309680 32 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm | 308986 13 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 309002 5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 309000 9 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 308981 16 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 309000 8 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 309002 9 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 18 mm | 308986 18 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm | 308981 17 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm | 309000 19 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308981 7 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308986 5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308981 5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 309000 5 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 17 mm | 308986 17 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm | 308986 14 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 309000 7 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 309002 4 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 20 mm | 309002 20 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm | 308981 14 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308981 8 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308986 6 |
| ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm | 309002 14 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm | 308981 13 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm | 308981 15 |
| | 309002 15 |

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-
Spann-Ø d 15 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 20 mm

308986 20

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm

309000 14