



### Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber



### Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement:

- Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.
- Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Mit 18 FUEL™ ONEKEY™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte. DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.

#### Vorteil:

DRIVE CONTROL™.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1x M18 Forge™ 12 Ah, Ladegerät, HD Box.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

maximales Drehmoment 1. Stufe	1180 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	12 Ah
maximales Drehmoment 4. Stufe	2576 Nm
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 930 min <sup>-1</sup>
Gewicht	11,1 kg
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment 3. Stufe	1966 Nm
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 750 min <sup>-1</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
typische Verwendung	Heavy Duty
App-Anbindung	OneKey
Schlagzahl 4. Stufe	0 - 1440 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Werkzeugaufnahme Abmessung	1 Zoll
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Anzahl enthaltener Akkus	1
maximales Drehmoment 2. Stufe	1254 Nm
Akkuspannung	18 V
Produktart	Schlagschrauber