

**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, Schaft-Ø / Gesamtlänge L: 60/808****Bestelldaten**

Bestellnummer	265076 60/808
GTIN	4069515037518
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen! $D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-Ø} + H + \text{Mittenversatz}$
 $L_3 \text{ Schneidkopf. Nutzlänge} = \text{Gesamtlänge L abzüglich Spannlänge (empfohlen} = 3 \times D)$. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Montageschrauben-Set	269026 3
Gesamtlänge L	808 mm
Mittenversatz H Grundkörper	10 mm
empfohlene Spannlänge	180 mm
nicht spannbarer Bereich S	309 mm
Schaft-Ø	60 mm
Ausführung	Stahl
Anzahl Kühlkanäle	1
Anschlussgewinde	G3/4
Serie	Master Mute

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265076-60/808>