



## Akku-Winkelschleifer 18V, für 230 mm Scheiben Ø, mit Akku



### Bestelldaten

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 077135 M18FLAG230 |
| GTIN          | 4058546564056     |
| Artikelklasse | 03L               |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Akku-Zweihand-Winkelschleifer** Ø 230 mm. Ausführung mit Totmannschalter und Wiederanlaufschutz.

Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors.(betrieben von nur einem 18 V / 12 Ah High Output™ Akkupack)

#### Lieferumfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah **FORGE™** Li-Ionen Akku, Ladegerät M12-18 FC, Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Schnellspannmutter, 2 × austauschbares Staubschutzgitter, Transportkoffer.

### Technische Beschreibung

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Besonderheit                                | Totmannschalter; FIXTEC |
| Akkukapazität                               | 12 Ah                   |
| Herstellerbezeichnung                       | M18FLAG230XP-DB-121C    |
| maximaler Scheiben-Ø                        | 230 mm                  |
| maximale Drehzahl                           | 6600 min <sup>-1</sup>  |
| Akkuspannung                                | 18 V                    |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V    |
| Anzahl enthaltener Akkus                    | 1                       |

## Datenblatt

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| maximale Vibration nach EN | 8,7 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht                    | 5,2 kg               |
| Akkuart                    | Lithium-Ion          |
| Wiederanlaufsperr          | ja                   |
| maximale Trenntiefe        | 65 mm                |
| Produktart                 | Winkelschleifer      |