



Akku- / Netz-Radio, Typ: GPB18VH-6



Bestelldaten

Bestellnummer	073961 GPB18VH-6
GTIN	4053423301526
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb. Leistungsstarkes Radio mit Ladefunktion für 12V- und 18V- Akkus.

- **Erstklassiger Klang mit DAB+, FM, Bluetooth®, AUX sowie Multi-Speaker Sound.**
- **L-BOXX-Kompatibilität für leichten Transport des Radios zu jeder Baustelle.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Höhe	336 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuart	Lithium-Ion

Datenblatt

Länge	476 mm
IP-Schutzart	IP 54
Anzahl enthaltener Akkus	0
Breite	249 mm
Gewicht	8,2 kg
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Produktart	Radio