

Mahr

Digitale Messuhr mit Touchbedienung und i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434319 25
GTIN	4059192066413
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige).

Gehärtete Glasfront mit **verschleißfreien Touch-Bedienfeldern**, 3 PRESET Werte, farbige LED-Anzeige je nach Toleranz-Modus.

Mit **integriertem Funksystem i-wi** zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü).

Datenübertragung möglich. IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Technische Beschreibung

Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
IP-Schutzart	IP 42
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Kalibrierung	C1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Dicke des Gehäuses	35,8 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Gehäuse-Ø	58,4 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Messkraft	0,65–1,15 N
Öse an Messuhrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr